

JiWa EI30-avskiljande Gas/Gasolskåp

Enligt **Myndigheten för skydd och beredskaps (MSB) föreskrift (SÄIFS 1998:7)** krävs EI30-avskiljning för all förvaring av brandfarliga gaser i **publika lokaler** (skolor, sjukhus och restauranger är exempel på publika lokaler). Detta gäller också för andra lokaler då man förvarar mer än 60 liter och mindre än 250 liter.

Se även våra gasskåp enligt den Europeiska laboratoriestandarden 14470-2.

SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) Provingar:

- ✓ Brandtestat enligt NT Fire 017 - 30 minuter
- ✓ Skåpet klarar möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet. SP rapport 98B1,0718 rev.
- ✓ Vålgjordhet enligt SS 83 90 30 och funktion och säkerhet utom stabilitet enligt SS-EN 1153 motsvarar FMV's krav. SP utlåtande BTkP008963B. (Stabilitet enligt tillverkarrapport JiWa II 7171:1998).



EI30-GAS3



EI30-GAS2 med vagn och hylla



Jinvall Inredningar AB
Danska vägen 23
412 74 Göteborg

Tel: +46 (0)31-335 90 80
Fax: +46 (0)31-40 86 35

E-mail: ta@jiwa.se
www.jiwa.se

Storlekar och ventilation

EI30-Gas/Gasolskåpet är utrustat med ventilationsöppningar i ryggen. Skåpet placeras mot yttervägg så att ventilation kan ske genom yttervägg utan mekanisk ventilation.

Se även våra gasskåp godkända enligt den Europeiska laboriestedanden 14470-2.

Art nr.	Storlek Utvändigt	Storlek Invändigt (Dagmått)
EI30GAS1	H853 x B925 x D770 mm.	H628 x B700 x D600 mm.
EI30GAS2	H1125 x B925 x D770 mm.	H900 x B700 x D600 mm.
EI30GAS3	H2003 x B925 x D600 mm.	H1775 x B700 x D435 mm.
EI30GAS4	H853 x B925 x D600 mm.	H628 x B700 x D435 mm.

Tillbehör

Skåpen kan utrustas med flyttbara hyllor, utdragbara hyllor med uppvikta kanter och lås inkl. 2 nycklar. EI30GAS1 och EI30GAS2 kan också utrustas med gasolvagn inkl. insats med ramp. Vagnen är elförzinkad.



Flyttbar hylla



Vagn inkl. ramp



Utdragbar hylla

Gasoltuber i Gasol EI 30 skåpet

Typ: Djup 770

EI30GAS1 och EI30GAS2

Stomme, bottenmått 785 x 605

Gasoltyp:	Vikt/kg:	Diam/mm	Höjd/mm	Antal/st		
2012	2 Kg	215	230	8 st	H853	
PA6	6 Kg	210	500	8 st	H853	
P6	6 Kg	300	450	4 st	H853	
PA11	11 Kg	300	615	4 st	H853	
P11	11 Kg	300	605	4 st	H853	
Endast EI30GAS2	P19	19 Kg	320	790	3 st	H1125

Gasolvagn, inv. mått 632 x 542

2012	2 Kg	215	230	6 st	
PA6	6 Kg	210	500	6 st	
P6	6 Kg	300	450	2 st	
PA11	11 Kg	300	615	2 st	
P11	11 Kg	300	605	2 st	

Hylla utdragbar, inv. mått 659 x 555

2012	2 Kg	215	230	6 st	
PA6	6 Kg	210	500	6 st	
P6	6 Kg	300	450	2 st	
PA11	11 Kg	300	615	2 st	
P11	11 Kg	300	605	2 st	

Hylla fast, mått 788 x 550

2012	2 Kg	215	230	7 st	
PA6	6 Kg	210	500	7 st	
P6	6 Kg	300	450	3 st	
PA11	11 Kg	300	615	3 st	
P11	11 Kg	300	605	3 st	

Typ: Djup 600

EI30GAS3 och EI30GAS4

Stomme, bottenmått 785 x 435

2012	2 Kg	215	230	6 st	
PA6	6 Kg	210	500	6 st	
P6	6 Kg	300	450	2 st	
PA11	11 Kg	300	615	2 st	
P11	11 Kg	300	605	2 st	
Endast EI30GAS3	P19	19 Kg	320	790	2 st

Gasskåp EI30, med håltagning i ryggen.
Skåpet sedd framifrån.
Håltagningen i ryggen.

Benämning Skåptyp A B

EI30 Gas 1	853	853	616
EI30 Gas 2	1123	1123	886
EI30 Gas 3	2003	2003	1766
EI30 Gas 4	853, Djup 600	853	616

Medlevereras:
2 st Inloppsror ILU 80
2 st Skarvrör längd 75
8 st Popnit St/St 3,2x8